

Sanitairreiniger in QuattroSelect[®]

Omschrijving

Sanitairreiniger voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde oppervlakken en vloeren. Ook beschikbaar in volledig recyclebare monolayer pouch.

Eigenschappen

- Alkalisch
- Effectieve reiniger
- Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)
- Uitstekende kalkbindende werking

Voordelen

- Perfect voor de reiniging van glazuur, chroom, porselein, keramische tegels, marmer, synthetische en geverfde oppervlakken, glas, etc.
- Zeer effectief tegen gebruikelijke sanitaire vervuiling zoals huidvet, cosmetica- en zeepresten
- Regelmatig gebruik voorkomt kalkaanslag
- Laat een prettige, frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

Het product kan uitsluitend worden gebruikt met het QuattroSelect verdunningsstation, dat 100% kostencontrole en veiligheid garandeert. De QuattroSelect unit geeft doseringen met een hoge druk (emmertoepassing) en een lage druk (spuittoepassing).

Sproeireiniging: sproei de oplossing op een vochtige doek en veeg over het oppervlak. Gebruik een sponspad om hardnekkig vuil te verwijderen. Spoel of vervang de doek regelmatig.

Emmertoeepassing: breng de oplossing aan met een doek/spons of mop en veeg over het oppervlak. Gebruik een sponspad om hardnekkig vuil te verwijderen.

Nat moppen: breng de oplossing aan met een mop en verwijder de vuile oplossing.

Dosering*


Sproeireiniging: Vul de sproeiflacon via de eductor met lage druk. Bevestig de trigger en schud de fles voorzichtig. (Aanbevolen concentratie 2%)

Emmertoeepassing: Vul de emmer met behulp van de hogedrukeductor door het vulpistool. (Aanbevolen concentratie: 0,2% lichte vervuiling; 0,4% zware vervuiling).

Raadpleeg de installatiehandleiding van de Quattro Select-unit voor het kiezen van de juiste verdunningstip.

Een juiste dosering bespaart kosten en minimaliseert de impact op het milieu.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*





TASKI® Sani 100 QS

W1a

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, rode vloeistof
pH-waarde (puur): ~ 11
pH-waarde (in gebruik): ~ 11
Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Gebruik geen hogere dosering dan de aanbevolen dosering van 1% op kalkachtige stenen oppervlakken (b.v. marmer). Voor gebruik de materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Volledig recyclebare monolayer pouch met verwijderbaar label en dop, derhalve gemakkelijk te recyclen binnen bestaande processen.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101108315	TASKI Sani 100 QS 2x2.5L W1	QuattroSelect®

www.diverse.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 20/07/2024 nl-NL (P86691)